

Link do produktu: <https://tomsan.pl/sapho-pulse-szafka-umywalkowa-75x52x45-cm-lewa-bialaantracyt-pu075-3034-p-24641.html>



Sapho PULSE szafka umywalkowa 75x52x45 cm lewa biała/antracyt PU075-3034

Cena	2 735,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Na zamówienie
Numer katalogowy	8590913826863
Kod producenta	PU075-3034
Kod EAN	8590913826863
Producent	Sapho

Opis produktu

Marka SAPHO
Seria PULSE
Rozmiar 75x52x45 cm
Szerokość 750 mm
Wysokość 520 mm
Głębokość 450 mm
Kolor Antracyt, Biały
Warianty kolorystyczne Według wzornika
Materiał MDF/laminat
Instalacja Zawieszane na ścianie
Typ szafki Szuflady i drzwiczki
Typ umywalki Umywalka
Wyposażenie Cichy domyk
Opakowanie zawiera Uchwyt
Opakowanie nie zawiera Umywalka
Gwarancja 2 lata
Objaśnienia
Można wykonać w kolorach:

Grupa cenowa C dopłata 50%
dowolny kolor mat i połysk z palety RAL lub NCS

RAL1019 Szarobeżowy
RAL3004 Bordo
RAL6004 Zieleń błękitna
RAL7031 Szaro-niebieski

Termin realizacji wynosi 6 tygodni.

Cichy domyk

Szuflady naszych mebli wyposażone są w prowadnice z systemem powolnego i cichego domyku. Wystarczy jedno pchnięcie i szuflada domknie się sama, cicho i delikatnie.

Opis serii

Meble PULSE powstały we współpracy z projektantem Ondřejem Petrem. Wspólnie szukaliśmy możliwości poszerzenia oferty szafek łazienkowych. Skupiliśmy się na narożnym umieszczeniu umywalki z szafką, gdzie oferta na rynku jest ograniczona.



TOMSAN
ul. Dębowa 4c
96-300 Korytów A
e-mail: tomsan@tomsan.pl
tel. 501-380-668

Projektant oparł projekt umywalki na 3 podstawowych punktach - ergonomii, tj. wystarczającej głębokości, sensownej przestrzeni do przechowywania i czystych liniach. Wynikiem jest proste i czyste wrażenie wizualne z akcentem na kontrast, atutem jest możliwość zmiany koloru.

Rezultatem jest nowoczesny, elegancki i praktyczny szafka pod umywalkę, którą można dopełnić szafką z lustrem w tym samym stylu.

Meble są dostarczane w stanie zmontowanym, gotowe do natychmiastowej instalacji.

Meble należy montować na płaskiej ścianie. Jeśli korpus szafki jest skrzywiony, mechanizmy drzwiczek mogą działać nieprawidłowo. Nie należy narażać mebli na ciągły kontakt z wilgocią lub wodą.

Po użyciu należy odpowiednio przewietrzyć łazienkę. Użyj silikonowego uszczelnacza, aby zapobiec ewentualnym wyciekom do wnętrza szafki.